

## Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym - SAC- 5,0/0,1-116/2XA-1L-Z - 1458004

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym, 4-bieg., PUR/PCW, czarny, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera i Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 5 m, odstęp między wtykami zaworu: 0,1 m

### Zalety

- ✓ Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- ✓ Racjonalnie: sterowanie zaworami z dwoma przyłączami za pomocą tylko jednego przewodu przyłączeniowego
- ✓ Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie



### Dane handlowe

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostka opakowania                | 1 pcs                                                                                                   |
| GTIN                                | <br>4 046356 638425 |
| GTIN                                | 4046356638425                                                                                           |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 375,600 GRM                                                                                             |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290                                                                                                |
| Kraj pochodzenia                    | Polska                                                                                                  |
| Sales Key                           | BF1DGA                                                                                                  |