

CRIMPFIX L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania
- Szybka i wydajna obróbka
- Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów
- Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku
- Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania
Nr zam.	9028530000
Typ	CRIMPFIX L
GTIN (EAN)	4008190942670
Ilość	1 Szt.

CRIMPFIX L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	31 kg	Głębokość	330 mm
Głębokość (cale)	12,992 inch	Masa netto	34 000 g
Szerokość	390 mm	Szerokość (cale)	15,354 inch
Wysokość	460 mm	Wysokość (cale)	18,11 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Materiały zużywalne	luźne końcówki kablowe, z kołnierzem plastikowym	Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²	Przyłącze sprężonego powietrza	5 bar
czas taktowania	ok. 1 s	długość tulejek kablowych	14 mm
długość zaciskanej końcówki	8 mm	napęd	Elektropneumatyczne
obszar pozbawiany izolacji	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/65 Hz

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01

Ważna informacja

Informacje produktowe	Stara wersja 9022650000 – SOT 1: 0,5 mm ² - 1,5 mm ² do numerów seryjnych CF L 1789 i CF LS 1475 9022660000 – SOT 2: 1,5 mm ² - 2,5 mm ² do numerów seryjnych CF L 1789 i CF LS 1475 Nowa wersja 1440540000 – SOT 1: 0,5 mm ² - 1,5 mm ² od numerów seryjnych CF L 1790 i CF LS 1476 1440550000 – SOT 2: 1,5 mm ² - 2,5 mm ² od numerów seryjnych CF L 1790 i CF LS 1476
-----------------------	---

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

PobieranieDokumentacja użytkownika [Manual](#)